

Grayhill, Inc.

62S18-M5-040CH

කොටස් අංකය:
 නිෂ්පාදකයා / වෙළඳ නාමය:
 නිෂ්පාදනය විස්තරය
 දත්ත පොත:
 රෝහල් තත්ත්වය
 තොග කොන්දේසි
 නැව්ගත කරන්න
 නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

62S18-M5-040CH
 Grayhill, Inc.
 ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR
 62S18-M5-040CH.pdf
 නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
 2040 pcs stock
 සොංකොං
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

මිල ගණන් ඉල්ලුම් කිරීම

රූපය නිරූපණය විය හැකිය. නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා පිරිවිතර බලන්න.

62S18-M5-040CH වර්ගයේ පිරිවිතර

කොටස් අංකය	62S18-M5-040CH
නිෂ්පාදක	Grayhill, Inc.
විස්තර	ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR
නිදහස් තත්ත්වයේ / ROHS තත්ත්වය	නොමිලේ / RoHS අනුකූල වීම
ප්රමාණය කොපමණද	2040 pcs
දත්ත පත	62S18-M5-040CH.pdf
VOLTAGE - සැපයුම	5V
නිමාවීමේ විලාසය	Cable with Connector
මාලාවක්	62S
භෞතික ජීවිතය (සයිකල් මිනි)	1M
විප්ලවයට එක් ස්පන්දනයක්	20
නිමැවුම් වර්ගය	Quadrature (Incremental)
වෙනත් නම	62S18M5040CH
දිශානතිය	Vertical
ස්ථාපන වර්ගය	Panel Mount
තෙතමනය සංවේදී මට්ටම (MSL)	1 (Unlimited)
නිදහස් තත්ත්වයේ / ROHS තත්ත්වය	Lead free / RoHS Compliant
එන්ඩර්ඩර් වර්ගය	Optical
හිරගෙදරයි	Yes
ස්විච් එකේ ඉදි කර ඇත	Yes
උත්පාදක වර්ගය	1/4" Dia Flatted End

සබැඳි ඇමිණුම්

Grayhill, Inc. 62S18-M5-040CH	62S18-M5-040CH බෙදහරින්නා	62S18-M5-040CH සැපයුම්කරු
62S18-M5-040CH මිල	62S18-M5-040CH පිස්වර්ස්	62S18-M5-040CH රූපය
62S18-M5-040CH PDF දත්ත ගබඩාව	62S18-M5-040CH දත්ත ගබඩාව බාගත කරන්න	62S18-M5-040CH Datasheet
62S18-M5-040CH කොටස්	AAA මිලදී ගන්න	Grayhill, Inc. 62S18-M5-040CH මිලදී ගන්න
Grayhill, Inc. 62S18-M5-040CH	Grayhill, Inc. සපයන්නා	Grayhill, Inc. බෙදහරින්නා
Grayhill, Inc. 62S18-M5-040CH	Grayhill Inc. 62S18-M5-040CH	

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

<p>62S18-M5-090C නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 2272 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>	<p>62S18-M5-060C නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 2190 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>
<p>62S18-L5-020C නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 1958 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>	<p>62S18-L9-020C නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 1929 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>
<p>62S18-M5-040C නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 1767 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>	<p>62S18-M5-PH නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 2045 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>
<p>62S18-M5-020CH නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 2132 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>	<p>62S18-M5-P නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 1918 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>
<p>62S18-M0-P නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 2396 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>	<p>62S18-M5-080CH නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 1926 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>
<p>62S18-M5-020C නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 2227 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>	<p>62S18-M5-100S නිෂ්පාදකයින්: Grayhill, Inc. විස්තර: ROTARY ENCODER OPTICAL 20PPR ගබඩාවේ ඇත: 1950 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</p>